

Acoplamiento Rápidos • con compensación radial
25100.0060



Descripción del producto

Los acoplamiento rápidos con compensación radial son apropiados para muchas aplicaciones, como por ejemplo para unir un pistón con una unidad de movimiento lineal.

Material

- Base**
- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Parte de acoplamiento**
- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Contratuercas**
- Acero, negro (ISO 4035/8675)

Montaje


El montaje-desmontaje de este simple y sólido acoplamiento de dos partes se realiza mediante una ranura en T; no es necesario un reajuste manual. Los acoplamiento rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.

Más información

Notas

Los acoplamiento rápidos no transmiten ninguna fuerza.



Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							SW		Compensación radial máxima x máx. [mm]	Carga máxima de tensión y compresión máx. [kN]	 [g]	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₄ min.	l ₅	SW ₁	SW ₂				
[mm]							[mm]					
con tuerca de acoplamiento – croquis 2												
M10	30	19	56,2	15	16	29	27	17	0,7	6,5	159	25100.0060

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.