

Antivibrantes • forma parabólica
25150.0633



Descripción del producto

Para utilización como tope de goma.
Gracias a su forma de parábola la absorción inicial es suave y aumenta progresivamente.
La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Material


- Pletina**
- Acero, cincado, cromado azul
- Casquillo roscado**
- Acero, cincado, cromado azul
- Cuerpo**
- Caucho natural (NR), negro
- Tornillo**
- Acero, cincado, cromado azul

Más información


Otros productos

- Pies de Apoyo, Amortiguación del golpe

Dibujo



croquis 1




croquis 2

Información para el pedido

Dimensiones					Elasticidad	Carga máx.	Carrera				Referencia
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	s	~		~	mín.	máx.		
±1,5	±1,5										
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
con rosca macho – croquis 2											
30	36	M8	20	2	26,6	200	7,5	-30	80	33	25150.0633

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.