

## Antivibrantes • cilíndrico, montaje frontal

25150.1557



### Descripción del producto

Para utilización como tope de goma, soporte, pie, etc.  
La dureza es  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Otras durezas ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A y  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) bajo pedido.

### Material


#### Pletina

- Acero inoxidable 1.4301

#### Cuerpo

- NBR

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones					Elasticidad ~ [N/mm]	Carga máx. [N]	Carrera ~ [mm]	Temperatura		Referencia	
d <sub>1</sub>	h	d <sub>2</sub> [mm]	d <sub>3</sub>	s				mín.	máx.		[g]
56	24	13	19,5	3	577	3460	6	-30	120	79	25150.1557

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.