

Bisagras • Zamak, con posiciones de bloqueo

25164.0005



Descripción del producto

Las bisagras de zamak con posiciones de bloqueo mantienen la puerta y las tapas en posiciones fijas. Evita cierres o aperturas automáticas no deseadas. Esta es una ventaja, por ejemplo, al llenar máquinas e instalaciones o durante el mantenimiento y las reparaciones. La versión con las posiciones de bloqueo -3° y 117° (croquis 2) también garantiza que la puerta o la tapa presione ligeramente contra el marco de la carcasa en -3° cuando está cerrada. Estas bisagras de zinc fundido a presión se caracterizan por su diseño simple y atemporal.

Material

Cuerpo

- Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Eje

- Acero inoxidable 1.4305

Muelle


- Acero para muelles

Más información

Otros productos

- Placas Separadoras, para bisagras
- Placas roscadas, para bisagras

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones											máx. [°C]	[g]	Referencia	
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂				
posiciones de indexación -90° , 0° , 90° y 180° – croquis 1, Zamak, plata														
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	80	152	25164.0005	

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.