

Posicionadores • con vástago esférico y ranura - PULGADAS  
2B020.0236



Descripción del producto

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.  
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material


- Vástago**
- Acero de decoletaje, templado, pavonado
- Cuerpo**
- Acero de decoletaje, pavonado
- Muelle**
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.  
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.  
• Este artículo se fabrica en PULGADAS


Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.  
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Otros productos

- Posicionadores, con vástago esférico y ranura

Dibujo




Información para el pedido

| Dimensiones                                           |       |                |      | Carrera<br>s | Presión <sup>1)</sup> |                     | <br>mín.   máx. | <br>[oz] | Referencia |       |            |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| d <sub>1</sub>                                        | Rosca | d <sub>2</sub> | l    |              | F <sub>1</sub><br>~   | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                                      |                                                                                               |            |       |            |
| [in]                                                  |       | [in]           |      |              | [in]                  | [lb]                |                                                                                                      |                                                                                               |            |       |            |
| acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno |       |                |      |              |                       |                     |                                                                                                      |                                                                                               |            |       |            |
| #8-32                                                 | 0,164 | 2A-UNC         | 0,07 | 7/16         | 0,052                 | 0,8                 | 1,5                                                                                                  | -22                                                                                           | 194        | 0,023 | 2B020.0236 |

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.