

Posicionadores • con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS

2B030.0336



Descripción del producto


Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

- Vástago**
- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurado
- Cuerpo**
- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)
- Muelle**
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca



Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
• Este artículo se fabrica en PULGADAS


Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Otros productos

- Posicionadores, con vástago esférico y hexágono interior

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				SW	Carrera s	Presión ¹⁾		 mín. máx.	 [oz]	Referencia		
d ₁	Rosca	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~					
[in]		[in]		[in]	[in]	[lb]		[°F]				
acero inoxidable, muelle estándar, Con rosca freno												
#8-32	0,164	2A-UNC	0,07	5/8	5/64	0,094	0,8	2,3	-22	194	0,039	2B030.0336

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.