

## Posicionadores Laterales · lisos, herméticos, con rosca hembra - PULGADAS

2B150.1141



### Descripción del producto

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado. Herméticos contra las virutas y suciedad.

#### Material

##### Junta

- CR

##### Cuerpo

- Aluminio Al

##### Arandela roscada

- Acero, pavonado

##### Muelle

- Acero, pavonado

#### Montaje

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = distancia entre centros,

$y$  = altura de la pieza a mecanizar,

$w$  = largo de la pieza a mecanizar,

$x$  = carrera,

$z$  = diámetro del tope

Cálculo de  $x$  para piezas a mecanizar:

$$x = d_2/2 - s$$

Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.

#### Características

Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado

#### Más información


#### Notas

Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.

#### Otros productos

- Excéntricas, para posicionadores laterales, lisos - PULGADAS

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones		Presión F máx. <sup>1)</sup> ~ [lb]	d <sub>3</sub> +0,008 [mm]	Dimensiones				Carrera s [in]	Alojamiento D H8 [in]	Temperatura máx. [°F]	Peso [oz]	Referencia
d <sub>1</sub> [in]	d <sub>2</sub> [in]			l <sub>1</sub> [in]	l <sub>2</sub> [in]	l <sub>3</sub> [in]	l <sub>4</sub> [in]					
muelle estándar												
5/8	1/4-20	34	0,401	0,709	0,453	0,295	0,079	0,126	5/8	230	0,312	2B150.1141

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

**Accesorios**

	Dimensiones d <sub>1</sub> [in]	 [oz]	Referencia
<b>Herramienta de Montaje</b>			
	5/8	3,749	22150.0833

**Cumplimiento**

**Cumple con RoHS**

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

**No contiene sustancias SVHC**

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

**No contiene sustancias de la Proposición 65**

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.