

Martillos SIMPLEX de bocas blandas, 50:40 • TPE-blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3001.051



Descripción del producto

Este mazo SIMPLEX de cara blanda de la serie 3001 viene con insertos especiales de D50 mm integrados en la carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles.

Este modelo está equipado con la boca TPE-blando (3201.051) en ambos lados. Es el más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

El aumento de las caras de impacto proporciona máxima protección en el tratamiento preciso de piezas delicadas.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con inserciones blandas de TPE (azul, suave, que no daña, fuerte amortiguación contra impactos) en ambos lados.
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en la carcasa de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, prototipados, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero / guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

Material

Mango

- Madera

Bocas

- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Largo	Ancho	Alto	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	Peso [g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Referencia ¹⁾
								3001.051
50	120	330		330 x 110 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

¹⁾ Las bocas especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.