

Martillos largos SIMPLEX · Composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

3002.081



Descripción del producto

Los mazos SIMPLEX de la serie 3002 están equipados con bocas de caucho compuesto en ambos lados.

Hay dos versiones disponibles: una de estas versiones cuenta con un diámetro de cabeza de D80mm, un peso total de 3270g y una longitud total de 80cm. La versión más grande tiene un diámetro de cabeza de D100mm, un peso total de 5500g y una longitud total de 100cm.

El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro. Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) en ambos lados.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3270g) y D100mm (peso total de 5500g).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, vallados, andamiajes y construcción de carpas, construcción de casas prefabricadas

Material

Mango

- Nogal americano

Bocas

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.