

## Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-medio; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

### 3003.080



#### Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3003 está equipada con el inserto TPE-medio en cada lado. Esta boca de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al inserto negro hecho de caucho compuesto (serie 3202). La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3003.082).

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con inserciones de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) en ambos lados.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3003.082).

#### Áreas de aplicación

Para materiales delicados, ardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

#### Material

##### Mango

- Madera

##### Bocas

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

##### Cuerpo

- Fundición maleable

#### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.