

## Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-medio; con carcasa de hierro fundido y mango extra corto de madera de alta calidad

### 3003.082



#### Descripción del producto

Este martillo SIMPLEX posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango choque contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación. La serie SIMPLEX 3003 está equipada con el inserto TPE-medio en cada lado.

Esta boca de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al inserto negro hecho de caucho compuesto (serie 3202). La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX D80mm con inserciones de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) en ambos lados.
- Mango extra corto, evitar chocar con el extremo del mango.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

#### Áreas de aplicación

Para materiales delicados, ardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

#### Material

##### Mango

- Madera

##### Bocas

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

##### Cuerpo

- Fundición maleable

#### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corta	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

#### Cumplimiento

##### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

##### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

##### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.