

Hacha SIMPLEX · con nervaduras de cuña, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano

3007.751



Descripción del producto

Al combinar dos herramientas en una, un hacha para partir y un mazo de cara blanda de la más alta calidad profesional, las hachas para dividir SIMPLEX de Halder ofrecen un ahorro significativo en costos en comparación con las compras individuales de las herramientas. La calidad superior del producto ha sido confirmada por el comité de trabajo forestal y tecnología forestal (KWF).

La hoja del hacha forjada y endurecida está rectificada y pulida. Las nervaduras de cuña optimizadas aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura. La protección contra cortes de cuero evita lesiones durante el transporte.

El inserto superplástico con D50mm es un inserto de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero. El uso del lado blando al abrir la madera elimina por completo el riesgo de lesiones por astillas de metal.

Además, la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio se prolonga sustancialmente.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal ultrasensible de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica. El peso total es de 2.840g.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como en recursos.

Características del producto:

- 2 herramientas en 1: Hacha para partir y mazo de boca blanda, considerablemente más económico que comprar las herramientas individualmente.
- La hoja de hacha forjada con nervios de cuña es ideal para partir madera dura.
- No hay riesgo de lesiones por astillas de metal al abrir la madera gracias a la boca de superplástico en D50mm (blanco, dureza media y muy duradero).
- Mejora significativa de la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio.
- Manejo suave de estacas de madera.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrasensible, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Incluye protección de cuero contra cortes.
- Peso total de 2.840g.

Áreas de aplicación

Especialmente adecuado para dividir madera dura

Material

Mango

- Nogal americano

boca 1

- Hoja del hacha forjada y templada, rectificada y pulida
- incluye soporte de plástico
- incluye protector del filo de cuero

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Fundición maleable

Montaje

En el hacha SIMPLEX solo se debe montar la boca de superplástico 3207.050.

¡La hoja para hacha 3210.751 debe montarse únicamente en la carcasa de hierro fundido 3011.750!

Más información

Otros productos

- Hacha SIMPLEX, forma delgada, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano

Información para el pedido

Ø	Dimensiones			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]	[mm]					
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.