Martillos SIMPLEX de bocas blandas • TPE-blando / composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3012.040

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de insertos de caucho TPE-blando/compuesto.
El inserto azul TPE-blanco (serie 3201) es la boca más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
La boca de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con boca de goma con pie (3012.2). La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (3012.082).
Características del producto:

- Martillo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm martillo y en tamaño D60mm y D80mm con boca de goma y "levantamiento".
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3012.082).

Áreas de aplicación

Ardinería y paisajismo, pavimentación, alicatado

Material

Mango
- Madera

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo
- Fundición maleable

Más información

Otros productos

- Martillos SIMPLEX de bocas blandas, Caucho compuesto, con "levantamiento" / TPE-blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300571	AAA905c002	21-04-09-16	3012.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.