

## Martillos largos SIMPLEX · TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

3013.081



### Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3013 posee la combinación de bocas TPE-soft/TPE-mid. Ambas bocas están hechas de elastómeros de termoplástico y no dejan marcas de color; a diferencia de los martillos de goma convencionales, no quedan molestas marcas negras.

La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más blanda de la serie SIMPLEX y posee con un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles.

La boca gris semi-dura TPE-mid (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la boca de material compuesto de goma (serie 3202).

El cuerpo de fundición maleable posee un manguito protector integrado que asegura una alta resistencia a la rotura.

El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.

Este mallo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3125 g y una longitud total de 80 cm.

Características del producto:

- Maza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas TPE-soft (azul, blando, no deja marcas) / TPE-med (gris, medio-duro, no deja marcas).
- Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
- Madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todos los elementos son intercambiables/reequipables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.
- Disponible con Ø 80 mm (peso total 3125 g).

### Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, carpintería

### Material

#### Mango

- Nogal americano

#### boca 1

- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

#### boca 2

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

#### Cuerpo

- Fundición maleable

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.