Martillos SIMPLEX de bocas blandas • TPE-blando / super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3017.040

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3017 está disponible con la combinación de insertos de TPE-blando/ superplástico.
La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es una boca de plástico de dureza media fabricada con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico moldeadas por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
En línea con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3017.082).
Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3017.082).

Áreas de aplicación

Alicatado , trabajos en piedra natural, carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles

Material

Mango
- Madera

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	615	4030618302261	AAA905c002	21-04-09-16	3017.040

Ejemplo de aplicación

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.