

Martillos SIMPLEX de bocas blandas • TPE-medio / compuesto de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3023.050



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3023 está disponible con la combinación de bocas de TPE-medio/caucho compuesto.

El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro. La boca gris TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con boca de goma con pie. La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (3023.082).

Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de insertos de TPE-medio (gris, dureza media, que no daña) / caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; Zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en D60mm y D80mm con boca de goma con pie.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3023.082).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de piedra natural

Material

Mango

- Madera

boca 1

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

boca 2

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
								
			[mm]	[g]				
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618304548	AAA905c002	21-04-09-16	3023.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.