

## Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Composición de caucho/plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3026.060



### Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3026 con la combinación de bocas de compuesto de caucho/plástico es uno de los productos más vendidos de Halder.

El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.

La boca de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente al aceite y la grasa. Esta combinación de bocas cubre una amplia gama de aplicaciones.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm y en tamaño D60mm con inserto de goma y "levantamiento" (3026.260).

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm martillo y en tamaño D60mm con boca de goma y "levantamiento".
- Mejor vendedor de Halder para una gran variedad de aplicaciones.

### Áreas de aplicación

Para trabajos ligeros a medianos, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, reparación de abolladuras, trabajos de mantenimiento, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería

### Material

#### Mango

- Madera

#### boca 1

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### boca 2

- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

#### Cuerpo

- Fundición maleable

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

**Ejemplo de aplicación**







## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.