Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Composición de caucho / super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad 3027.080





Descripción del producto

Al ofrecer una combinación de insertos de caucho compuesto/superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y la combinación más vendida de Halder.

El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro. El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.

Esta versión se ofrece en los tamaños D30mm a D80mm, también como mallo (3027.081, 3027.100), y D60mm y D80mm con boca de goma con pie. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3027.082).

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; Zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos
- Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con boca de goma con pie, también como mallo.
- La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (art. 3027.082).
- · Mejor vendedor de Halder

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados, colocación de estructuras de tejado

Material

Mango

Madera

boca 1

- · Caucho, negro
- · Medio duro
- · Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- · Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

Erwin Halder KG

Fundición maleable

Información para el pedido

Ø		Dim	nensiones Largo x Ancho x Alto	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
[mm]				[g]				
80	175	490	490 x 175 x 80	2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	3027.080



www.halder.com/es Página 1 de 5

Publicada en: 30.3.2024

Ejemplo de aplicación



Erwin Halder KG

www.halder.com/es

Página 2 de 5 Publicada en: 30.3.2024



Erwin Halder KG

www.halder.com/es

Página 3 de 5 Publicada en: 30.3.2024





Erwin Halder KG



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 5 de 5
Publicada en: 30.3.2024