

Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-medio / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3039.030



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3039 está disponible con la combinación de insertos de TPE-medio/metal blando.

La boca gris TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al inserto de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

Fabricado en aluminio, el inserto plateado de metal blando (serie 3209) es duro, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

- Madera

boca 1

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

boca 2

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	295	295 x 90 x 30	367	4030618305699	AAA905c002	21-04-09-16	3039.030

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.