

Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Plástico / nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3068.050



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3068 viene con la combinación de inserción de plástico/nylon. La boca de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente al aceite y la grasa. El inserto de nailon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y no se astillará incluso a temperaturas bajo cero.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) / nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

Material

Mango

- Madera

boca 1

- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

boca 2

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	135	370	Dimensiones		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50		1140	4030618302520	AAA905c002	21-04-09-16	3068.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.