

Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Nailon / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3089.050



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3089 comprende la combinación de inserción de nailon/metal blando. La boca de nailon blanco (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.

Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3089.081).

Características del producto:

- Mazo de boca blanda IMPLEX con la combinación de inserciones de nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3089.081).
- La boca de metal blando está fabricada en aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje de carcasas

Material

Mango

- Madera

boca 1

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

boca 2

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
50	135	370	370 x 135 x 50	1265	4030618302650	AAA905c002	21-04-09-16	3089.050

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.