

## Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-blando / composición de caucho; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

3112.030



### Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3112 está disponible con la popular combinación de bocas de caucho TPE-blando/compuesto.  
El inserto azul TPE-blando (serie 3201) es la boca más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.  
La boca de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.  
La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente.  
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.  
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.  
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm

### Áreas de aplicación

para materiales muy delicados, ardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de tabiquería seca, colocación de puertas y ventanas, carpintería

### Material

#### Mango

- Madera

#### boca 1

- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

#### boca 2

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### Cuerpo

- Aluminio Al

### Información para el pedido

Ø		Dimensiones		Largo x Ancho x Alto		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
		[mm]	[mm]							
30	90	295		295 x 90 x 30		208	4030618305194	AAA905c002	21-04-09-16	3112.030

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.