

## Martillos SIMPLEX de bocas blandas · TPE-blando / super plástico; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

3117.050



### Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3117 está disponible con la combinación de insertos de TPE-blando/ superplástico.

La boca azul TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

La boca superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico moldeadas por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente. También convierte al mazo de cara blanda en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de inserción de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

### Áreas de aplicación

Posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, carpintería, prototipados, construcción de puertas, montaje de muebles, trabajos de escoplo

### Material

#### Mango

- Madera

#### boca 1

- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

#### boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

#### Cuerpo

- Aluminio Al

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
50	135	370	370 x 135 x 50	645	4030618302742	AAA905c002	21-04-09-16	3117.050

Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.