Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Composición de caucho/super plástico; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

3127.060





Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3127 comprende la combinación de insertos de caucho compuesto/ superplástico.

La boca de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro. La boca superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. También convierte al mazo de cara blanda en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar. Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm. Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Herramienta ligera y fácil de transportar.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Para supervisores de árboles y peritos para la inspección de supuestas zonas dañadas

Material

Mango

Madera

boca 1

- · Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

Erwin Halder KG

Aluminio Al

Información para el pedido

Dimensiones				I	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø	─ i;	\dashv	Largo x Ancho x Alto	_		5.0		
[mm]				[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60	950	4030618302797	AAA905c002	21-04-09-16	3127.060



www.halder.com/es Página 1 de 2

Publicada en: 30.3.2024

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2
Publicada en: 30.3.2024