

## Martillos largos SIMPLEX · Metal blando; con carcasa reforzada de hierro fundido y mando de fibra de vidrio

### 3709.081



#### Descripción del producto

La maza SIMPLEX de la serie 3709 está equipada con una boca de metal blando en ambos lados.

Fabricado en aluminio, el inserto de plata (serie 3209) es duro, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 4650g y 800mm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con bocas de metal blando (plateado, duro, resistente al calor) en ambos lados
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 4650g).
- La boca de metal blando está hecha de aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

#### Áreas de aplicación

Muy alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

#### Material

##### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

##### Bocas

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor
- Gran impacto.

##### Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

#### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	4650	4030618300915	AAA938c002	21-04-09-20	3709.081

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.