

Martillos SIMPLEX de bocass blandas · TPE-blando / super plástico; con carcasa reforzada de hierro fundido y mango de fibra de vidrio

3717.040



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3717 está disponible con la combinación de bocas de TPE-blando/super plástico.

El inserto azul TPE-blando (serie 3201) es el más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

La boca de super plástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la de caucho. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D80mm.

Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, ardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de tabiquería seca, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1

- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	853	4030618305859	AAA905c002	21-04-09-16	3717.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.