

## Martillos SIMPLEX de bocass blandas · TPE-medio / plástico; con carcasa reforzada de hierro fundido y mango de fibra de vidrio

3736.050



### Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3736 está disponible con la combinación de bocas de TPE-medio/plástico. El inserto gris TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al inserto de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

La boca de plástico rojo (serie 3206) es duro y también resistente al aceite y la grasa.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserción de TPE-medio (gris, semiduro, sin marcas) / plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro y costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 60mm.

### Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### boca 1

- TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

#### boca 2

- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

#### Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
50	135	335	335 x 135 x 50	1120	4030618305026	AAA905c002	21-04-09-16	3736.050

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.