Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Plástico / super plástico; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

3767.060

Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3767 viene con la combinación de bocas de plástico/super plástico.
El inserto de plástico rojo (serie 3206) es duro y también resistente al aceite y la grasa.
Compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo, la boca super plástico (serie 3207) es de plástico de dureza media que es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.
Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D60mm.
Características del producto:
Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserción de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).

- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm a 60mm.

Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

Material

Mango
- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1
- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

boca 2
- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo
- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
60	150	410	410 x 150 x 60	1770	4030618306320	AAA905c002	21-04-09-16	3767.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.