

## Escuadras de Refuerzo

EH 1020.300 - EH 1121.500




### Descripción del producto

#### Material

- Fundición gris, fosfatada, rectificada

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimensiones				Para roscas	y	[g]	Referencia
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
				[mm]				[mm]	[mm]		
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	<a href="#">1020.300</a>
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	<a href="#">1021.500</a>
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	<a href="#">1120.300</a>
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	<a href="#">1121.500</a>

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.