# Bloques en V EH 1548.100 - EH 1648.100




# Descripción del producto

# Material

· Acero, cementado, rectificado

# Dibujo




# Información para el pedido

Sistema	Dimensiones								1	Referencia
	I <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>		
							mín.	máx.		
	[mm]								[g]	
L12	78	40	115	12	M12	60	18	148	1249	1548.100
	98	35	152	16	M16	100	18	190	1451	1648.100



Página 1 de 2 www.halder.com/es Publicada en: 3.2.2024

### Ejemplo de aplicación



# Cumplimiento

# **Cumple con RoHS**

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

# No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2
Publicada en: 3.2.2024