

Topes • estriado

EH 1586.



Descripción del producto

Material


Bocas

- Metal duro

Cuerpo

- Acero para utillajes, templado

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones									[g]	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]										
estriado en ambos lados – croquis 1										
M12	12	44	22	2	44	24	21,4	13,4	402	1586.060
estriado sobre toda la superficie, en ambos lados – croquis 2										
M12	-	40	20	-	44	-	21,4	-	395	1586.062

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.