pernos de sujeción • de cuatro puntos
EH 1702.

Descripción del producto

- Para sujetar piezas sin mecanizar
- Para materiales blandos como el aluminio
- Mínima pérdida del margen de sujeción
- Altura de sujeción aprox. 4.5 a 6.0 mm

Material

- Acero, templado

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones h [mm]	[g]	Referencia
5,4	23	1702.760

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.