

Posicionadores Retráctiles Compactos · con cuello hexagonal y bloqueo, con empuñadura en T

T
EH 22110.



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar. Manipulación simple incluso con guantes de seguridad y posibilidad de hacer más fuerza en el desbloqueo si ésta es necesaria. Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño. Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305

Vástago

- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando de la empuñadura en T y girándola 90°, se bloquea en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo el vástago no debe sobresalir). Las posiciones se definen claramente por el mango en T.

Más información


Notas

No desmontable.
Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

Dibujo



Información para el pedido


Dimensiones							SW	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia	
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	mín.	máx.		[g]
-0,02							[mm]	[N]			[°C]		
-0,05							[mm]	[N]			[°C]	[g]	
Acero													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0832
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0834
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0836
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0838
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0840
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0842
Acero inoxidable													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0932
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0934
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0936
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0938
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0940
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0942

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones	Tamaño de llave	Referencia
	d ₂ [mm]	[mm]	
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero			
	M12 x 1,5	18	22120.0116
	M16 x 1,5	24	22120.0118
	M20 x 1,5	30	22120.0120
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable			
	M12 x 1,5	18	22120.0516
	M16 x 1,5	24	22120.0518
	M20 x 1,5	30	22120.0520

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.