

Posicionadores Retráctiles • para piezas de pared delgada

EH 22120.



Descripción del producto

Posicionadores retráctiles de diámetro muy preciso para piezas de pared delgada.

Material

Cuerpo

- Acero, cincado por galvanización

Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

Montaje

Por medio de una brida de sujeción, los pasadores pueden montarse en piezas con una pared de grueso de 1-5 mm.

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca. Dependiendo de la longitud de sujeción, el vástago puede sobresalir.

Más información


Notas

No desmontable.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones								SW ₁	SW ₂	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	s			F ₁	F ₂	mín.	máx.	
-0,02 -0,05								[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]	[°C]	[g]
sin bloqueo – croquis 1														
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1 – 5	17	14	8,5	22	-30	80	39
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1 – 5	17	14	8,5	22	-30	80	40
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	63
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	63

¹⁾ valor medio estadístico


d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	d ₂	Dimensiones				s	SW ₁ [mm]	SW ₂ [mm]	Presión ¹⁾		Temperatura		Referencia	
			d ₃	l ₁	l ₃	l ₄				F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	mín. [°C]	máx. [°C]		
con bloqueo – croquis 2															
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1 – 5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0286
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1 – 5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0287
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	61	22120.0288
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	62	22120.0289

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	[g]	Referencia
Llave de estrella, plana		
	26	22120.0299

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.