Posicionadores Retráctiles • con cuello hexagonal y bloqueo, acero inoxidable EH 22120.



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

Acero inoxidable 1.4305

Vástago

· Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

· Acero inoxidable 1.4305

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando del pomo y girándolo 90º, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).

Más información

Notas


No desmontable. Las contratuercas deben pedirse por separado.

Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles



Dibujo





Erwin Halder KG www.halder.com/es

Información para el pedido


Dimensiones								sw	Presió	n ¹⁾	<u>B</u>	I	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	I ₅		F ₁	F ₂	máx.		
-0,02			~	mín.			mín.		~	~			
-0,05													
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Acero inoxidable													
5	M10 x 1	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	250	43	22120.0615
6	M12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	6,5	19	250	71	22120.0616
8	M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	250	144	22120.0618
10	M20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	250	203	22120.0620

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

	Dimensiones ${\sf d_2}$	Tamaño de Ilave	ă	Referencia						
	[mm]	[mm]	[g]							
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable										
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515						
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516						
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518						
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520						

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.



www.halder.com/es Página 2 de 2
Publicada en: 4.12.2023