

Posicionadores Retráctiles • con pomo de bloqueo rápido

EH 22122.



Descripción del producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305

Botón

- Termoplástico POM, rojo

Vástago

- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

- Termoplástico PA 6, negro grisáceo, mate

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

El vástago se retrae y bloquea tirando del pomo. El botón rojo que sobresale indica la posición de bloqueo (vástago retraído). Al presionar el botón rojo, el vástago vuelve a la posición de bloqueo.

Más información

Notas



No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles
- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice

Dibujo



contratuerca
22120.0116 - .0118 (acero)
22120.0516 - .0518 (acero inoxidable)

Información para el pedido

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Dimensiones					SW [mm]	Presión ¹⁾		Temperatura		Peso [g]	Referencia		
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	máx.				
[mm]													[N]	[°C]	[g]
Acero															
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205		
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0210		
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215		
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220		
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225		
Acero inoxidable															
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0305		
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0310		
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0315		
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0320		
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0325		

¹⁾ valor medio estadístico

Accesorios

Imagen	Dimensiones	Tamaño de llave	Peso [g]	Referencia
	d ₂ [mm]	[mm]		
Acero				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Acero inoxidable				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.