# Conectores de Bolas · autobloqueantes, con soporte

EH 22330.



#### Descripción del producto

Conexión fácil y rápida mediante el conector de bolas en combinación con los casquillos de posicionamiento.

Los casquillos de posicionamiento están fabricados de acero inoxidable. Hay tres versiones disponibles, para montaje en madera (croquis 2 y croquis 4), una versión que se puede montar en plástico (croquis 3) y con soporte (croquis 5 y croquis 6). En los casquillos (croquis 2, croquis 3 y croquis 5) el conector de bolas es bloqueable (4x90°). En los casquillos (croquis 4 y croquis 6) el conector de bolas es giratorio.

Fabricado de acero inoxidable. El conector de bolas no necesita mantenimiento, es silencioso y está protegido contra pérdidas.

#### Material

#### Eje

Acero inoxidable 1.4305

#### Soporte

Acero inoxidable

#### Casquillo

Acero inoxidable 1.4305

Acero inoxidable

#### Muelle

· Acero inoxidable

#### Montaje

#### Montaje en madera (croquis 2 y croquis 4)

- 1. Posicione el casquillo y agujero guía para el perno de seguridad de acuerdo con las especificaciones
- 2. Opcionalmente se recomienda el uso de adhesivo para asegurar
- 3. Presione el casquillo
- 4. Asegure el casquillo con un tornillo Nota: El diámetro del agujero (D<sub>2</sub>) para ubicar el casquillo de posicionamiento dependerá del tornillo utilizado

### Montaje en plástico (croquis 3)

- 1. Posicione el casquillo de acuerdo con las especificaciones
- 2. Opcionalmente se recomienda el uso de adhesivo para asegurar
- 3. Atornille el casquillo

Nota: El diámetro del aquiero para posicionar el casquillo dependerá de la dureza del plástico.

### **Procedimiento**

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

#### Características

Ranura de marcado si dimensión = 1,5 mm para I<sub>1</sub> (casquillos - croquis 2, 3 y 4) o I<sub>2</sub> (conector de bolas - croquis 1).

#### Más información

#### **Notas**

Ejecuciones especiales bajo pedido.


## **Otros productos**


- · Conectores de Bolas, autobloqueantes,con anillas de sujeción
- Conectores de Bolas, autobloqueantes, con soporte, construcción compacta



Erwin Halder KG www.halder.com/es

## Dibujo






## Información para el pedido

| Diámetro   | Dimensiones    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      | •    | Alojamiento        |      |      | ĭ    | Referencia |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------------|------|------|------|------------|
| nominal<br>d₁  | I <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | I <sub>3</sub> | I <sub>4</sub> | I <sub>5</sub> | I <sub>6</sub> | I <sub>7</sub> |      | máx. | D <sub>1</sub>     | mín. | máx. |      |            |
| [mm]   | ,              | [mm]           |                |                |                |                |                |                |                | [mm]           | [kN] | [mm] | [°                 | c]   | [g]  |      |            |
| Conectores de Bolas – croquis 1                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |                    |      |      |      |            |
| 9,5  | 23,0           | 1,00           | 3,50           | 14,0           | 11,1           | 31,30          | 16,5           | 9              | 12,5           | -              | -    | 1,2  | -                  | -50  | 150  | 22,0 | 22330.0110 |
| 9,5  | 23,0           | 1,50           | 3,50           | 14,0           | 11,1           | 31,30          | 16,5           | 9              | 12,5           | -              | -    | 1,2  | -                  | -50  | 150  | 21,0 | 22330.0111 |
| 9,5  | 40,0           | 1,00           | 4,50           | 14,0           | 11,1           | 36,60          | 23,0           | 9              | 12,5           | -              | -    | 2,0  | _                  | -50  | 150  | 30,0 | 22330.0120 |
| 9,5  | 40,0           | 1,50           | 4,50           | 14,0           | 11,1           | 36,60          | 23,0           | 9              | 12,5           | -              | -    | 2,0  | _                  | -50  | 150  | 28,0 | 22330.0121 |
| casquillo, montaje en madera, bloqueable – croquis 2   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |                    |      |      |      |            |
| 9,6  | 1,0            | 12,65          | 12,65          | 4,9            | -              | 9,65           | -              | -              | -              | -              | -    | -    | 12,7               | -50  | 150  | 5,8  | 22330.0305 |
| 9,6  | 1,5            | 12,65          | 12,65          | 4,9            | -              | 9,65           | -              | -              | -              | -              | -    | -    | 12,7               | -50  | 150  | 5,5  | 22330.0306 |
| casquillo, montaje en plástico, bloqueable – croquis 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |                    |      |      |      |            |
| 9,6  | 1,0            | 12,10          | 12,65          | -              | 10,7           | 9,20           | 11,0           | -              | -              | -              | 5    | -    | 11,1 <sup>1)</sup> | -50  | 150  | 3,3  | 22330.0310 |
| 9,6  | 1,5            | 12,10          | 12,65          | -              | 10,7           | 9,20           | 11,0           | _              | -              | _              | 5    | _    | 11,1 <sup>1)</sup> | -50  | 150  | 3,0  | 22330.0311 |
| casquillo, montaje en madera, giratorio – croquis 4    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |                    |      |      |      |            |
| 9,6  | 1,0            | 12,65          | 13,50          | 4,9            | -              | 9,65           | -              | -              | -              | -              | -    | -    | 13,5               | -50  | 150  | 7,3  | 22330.0315 |
| 9,6  | 1,5            | 12,65          | 13,50          | 4,9            | -              | 9,65           | -              | -              | -              | _              | -    | -    | 13,5               | -50  | 150  | 8,5  | 22330.0316 |
| montaje flexible, bloqueable – croquis 5               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |      |                    |      |      |      |            |
| 9,6  | 1,0            | 17,00          | 12,60          | 14,0           | 3,5            | 9,60           | 6,5            | 23             | 16,5           | 26,8           | -    | 1,2  | _                  | -50  | 150  | 16,0 | 22330.1215 |
| montaje flex   | ible, gira     | torio – cr     | oquis 6        |                |                |                |                |                |                |                |      |      |                    |      |      |      |            |
| 9,6  | 1,0            | 17,00          | 12,60          | 14,0           | 3,5            | 9,60           | 6,5            | 23             | 16,5           | 26,8           | -    | 1,2  | -                  | -50  | 150  | 15,0 | 22330.1315 |

<sup>1)</sup> dependiendo de la dureza del plástico

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### **Cumple con RoHS**

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG www.halder.com/es Página 4 de 4
Publicada en: 6.4.2024