

Extensiones de Soporte • para bridas, acanaladas, con base de apoyo ajustable

EH 23185.



Descripción del producto

El apoyo para brida con ranura se atornilla en la brida EH 23185. para suplementar la altura del bloqueo (medida h_2). La altura de bridaje es regulable.

Material


Cuerpo

- Acero, templado, galvanizado

Perno de apoyo

- Acero termotratado, calidad 8.8, pavonado


Dibujo



Información para el pedido

d ₁	l	d ₂	d ₃	Dimensiones						para bridas d ₁ [mm]	🔩 [g]	Referencia
				d ₄	h ₁	h ₂	a	b	k			
[mm]												
M10	39	30	M5	44	8	8 – 30	10	30	30	13	148	23185.0410
M12	49	36	M5	54	10	10 – 37	16	42	35	17	345	23185.0412
M12	94	36	M5	54	10	10 – 80	16	42	35	17	473	23185.0413
M16	55	42	M5	60	13	13 – 41	20	50	40	21	494	23185.0416
M16	90	42	M5	60	13	13 – 73	20	50	40	21	640	23185.0417
M20	69	50	M6	70	16	16 – 52	25	46	50	25	1136	23185.0420
M20	109	50	M6	70	16	16 – 91	25	46	50	25	1001	23185.0421

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.