Mordazas de Cierre · para tensor flotante M 16

EH 23320.




Descripción del producto


Las mordazas de sujeción pueden utilzarse con el tensor flotante 23320.0016 para aumentar o disminuir el rango de sujeción.


Material


Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso


Dibujo















^{*} Deben tenerse en cuenta las dimensiones y el material de las mordazas especiales hechas por uno mismo.

Información para el pedido

Rango de sujeción	Dimensiones				I	Referencia
	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	_	
[mm]	[mm]				[g]	
mordaza estándar superior – croquis 1						
10 – 25	29,0	40	33,3	27,6	402	23320.0060
mordaza superior intercambiable – croquis 2						
0 – 14	41,0	40	33,3	27,6	380	23320.0062
mordaza superior intercambiable – croquis 3						
23 – 38	21,6	45	38,3	32,6	435	23320.0064
mordaza superior intercambiable – croquis 4						
35 – 50	18,6	54	47,3	41,6	500	23320.0066

www.halder.com/es Página 1 de 2
Publicada en: 3.2.2024

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2
Publicada en: 3.2.2024