

Manivelas Acodadas
EH 24330.



Descripción del producto

Material

- Cuerpo de la manivela
- Zamak, recubierto en plástico, negro, mate
 - Aluminio, revestido de plástico, negro, mate


- Manilla cilíndrica
- Baquelita PF 31, negra

Más información

Referencias

Alternativa a las empuñaduras DIN 469.


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones									d ₄ Ø de la manilla cilíndrica EH 24530.	máx.	[g]	Referencia
l	s H11	e mín.	d ₁ máx.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	[mm]	[°C]		
Zamak												
50	8	10,1	8,4	16	18	18	10	10	14	80	58	24330.0420
64	10	13,1	10,5	19	22	20	11	12	18	80	97	24330.0422
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14	21	80	166	24330.0424
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	270	24330.0436
Aluminio Al												
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14	21	80	97	24330.0410
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	161	24330.0412
125	14	18,1	14,7	32	35	34	22	18	26	80	251	24330.0414
160	17	22,2	17,9	35	39	38	26	18	26	80	280	24330.0416

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.