

**Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Caucho compuesto, con "levantamiento" / TPE-blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera extra corto de alta calidad EH 3012.**



**Descripción del producto**

Este martillo SIMPLEX posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango choque contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación. La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de insertos de caucho TPE-blando/compuesto.

El inserto azul TPE-blando (serie 3201) es la boca más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

Con una forma ingeniosa, la boca de goma con "levantamiento" (3202.260) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo de boca blanda SIMPLEX D80mm con la combinación de insertos de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / boca de goma con "levantamiento" (3202.260) para trabajar con cuidado de la espalda con menos agacharse.
- Mango extra corto, evitar chocar con el extremo del mango.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

**Áreas de aplicación**

Jardinería y paisajismo, pavimentación, alicatado

**Material**

**Mango**

- Madera

**boca 1**

- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

**boca 2**

- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

**Cuerpo**

- Fundición maleable

**Información para el pedido**

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—↑↓	←→							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corta	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.