

Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Caucho compuesto, con "levantamiento" / Metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad EH 3029.



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3029 comprende la combinación de inserciones de caucho compuesto/metal blando.

Con una forma ingeniosa, la boca de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es duro, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.

Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3029.282).

Características del producto:

- El inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de caucho compuesto con "levantamiento" (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm.
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3029.282).
- La boca de metal blando está hecha de aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

Material

Mango

- Madera

boca 1

- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
60	150	405	405 x 150 x 60	1830	4030618311133	AAA905c002	21-04-09-16	3029.260
80	175	490	490 x 175 x 80	3550	4030618312420	AAA905c002	21-04-09-16	3029.280

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.