Martillos largos SIMPLEX • Nailon / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

EH 3089.

Descripción del producto

La maza SIMPLEX de la serie 3089 está equipada con la combinación de bocas de nailon/metal blando.
El inserto de nylon blanco (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es duro, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Con un peso total y una longitud total de 3660g y 800mm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.
Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de nailon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente al aceite y la grasa) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3660g).

Áreas de aplicación

Ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango
- Nogal americano

boca 1
- Nylon, blanco
- duro
- Duradero
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

boca 2
- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor
- Gran impacto.

Cuerpo
- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			[mm]	[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.