

Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Plástico; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio EH 3706.



Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3706 está equipada con bocas de plástico en ambos lados. Este inserto rojo (serie 3206) es duro y también resistente al aceite y la grasa. La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con insertos de plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa) en ambos lados.
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Uso versátil, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Bocas

- Plástico, rojo
- duro
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303459	AAA905c002	21-04-09-16	3706.030
40	115	325	325 x 115 x 40	870	4030618303466	AAA905c002	21-04-09-16	3706.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1230	4030618303473	AAA905c002	21-04-09-16	3706.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1800	4030618303480	AAA905c002	21-04-09-16	3706.060

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.