

Martillos largos SIMPLEX · Composición de caucho/metal blando; con carcasa de hierro fundido reforzada y mango de fibra de vidrio

EH 3729.



Descripción del producto

La maza SIMPLEX de la serie 3729 está equipada con la combinación de bocas de caucho compuesto / metal blando.

El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro. Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

La carcasa de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias a los espesores de pared y puntales ampliados. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 4220g y 800mm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX con la combinación de bocas de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- La carcasa de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 4220g).

Áreas de aplicación

Gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

boca 1

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- Metal blando, plata
- duro
- Resistente al calor
- Gran impacto.

Cuerpo

- Cuerpo reforzado de hierro fundido, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	4225	4030618306450	AAA938c002	21-04-09-20	3729.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.