

SURTIDOS ESTÁNDAR L12

SURTIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE 5 DISPOSITIVOS, REFERENCIA 1590.140

Unidades	Denominación	Referencia	Unidades	Denominación	Referencia
Elementos del sistema			Piezas normalizadas		
3	Plato de fijación	1501.300	5	Espiga roscada	22540.0421
2	Plato de fijación	1501.500	5	Espiga roscada	22540.0422
2	Escuadra de sujeción	1505.200	5	Espiga roscada	22540.0423
6	Consola	1510.100	3	Apoyo liso	22690.0001
2	Consola	1510.200	3	Apoyo liso	22690.0002
8	Elemento de montaje	1512.000	3	Apoyo esférico	22690.0101
6	Bloque de sujeción	1513.600	3	Apoyo esférico	22690.0102
6	Bloque de sujeción	1513.700	3	Apoyo estriado	22690.0201
3	Cabeza de sujeción	1514.700	3	Apoyo estriado	22690.0202
3	Escuadra de apoyo	1520.400	3	Apoyo liso	22690.0302
3	Escuadra de apoyo	1520.500	3	Apoyo liso	22690.0303
5	Bloque de sujeción	1533.000	2	Apoyo esférico	22690.0402
3	Bloque de sujeción	1533.200	3	Apoyo esférico	22690.0404
6	Plato de apoyo	1547.900	3	Apoyo estriado	22690.0502
2	Bloque en V	1548.100	3	Apoyo estriado	22690.0504
2	Bloque en V	1548.500	2	Tornillo de bola, con seguro contra torsión	22700.0624
2	Bloque de 120°, derecho	1548.700	2	Tornillo de bola, con seguro contra torsión	22700.0626
2	Bloque de 120°, izquierdo	1548.800	3	Soporte ajustable, plano	22730.0020
3	Bloque de alineación	1549.200	2	Soporte ajustable, plano	22740.0017
3	Bloque de alineación	1549.400	15	Tuerca para ranura en T	23010.0142
12	Elemento de sujeción	1550.000	5	Tensor sin cabeza	23040.0624
6	Tope cilíndrico	1551.500	5	Tensor sin cabeza	23040.0625
6	Tope cilíndrico	1551.700	5	Tensor sin cabeza	23040.0626
6	Cilindro de posicionamiento	1553.500	5	Tensor sin cabeza	23040.0627
30	Tornillo de centraje	1555.500	3	Tensor sin cabeza	23040.0664
300	Tapón de protección	1557.000	3	Tensor sin cabeza	23040.0665
4	Placa de sujeción	1580.000	3	Tensor sin cabeza	23040.0666
4	Placa de sujeción	1581.000	6	Asiento cónico	23050.0212
5	Arandela plana	1107.400	4	Asiento cónico	23050.0216
10	Arandela plana	1107.600	25	Arandela plana	23060.0012
20	Arandela plana	1107.800	10	Arandela plana	23060.0016
10	Arandela plana	1107.900	6	Tuerca hexagonal	23070.0012
1	Ángulo de sujeción	1112.100	4	Tuerca hexagonal	23070.0016
1	Ángulo de sujeción	1112.400	10	Tuerca con collar	23080.0012
10	Tope	1114.500	10	Tuerca con collar	23080.0016
2	Bloque de centraje en T	1129.600	6	Tuerca de prolongación	23090.0012
1	Llave de boca	1139.400	4	Tuerca de prolongación	23090.0016
1	Apoyo	1140.700	4	Brida de sujeción	23150.0015
1	Apoyo	1140.800	4	Brida de sujeción	23150.0016
2	Elemento intermedio	1147.700	2	Brida de sujeción	23150.0019
2	Soporte para elemento de bloqueo	1147.800	2	Brida de sujeción	23150.0020
5	Plato de apoyo	1147.900	3	Brida de sujeción con nariz	23180.0213
1	Soporte para taladrado, regulable	1163.000	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0521
1	Soporte para taladrado, regulable	1163.100	2	Brida de cierre con mordaza en V	23210.0522
			2	Soporte de compensación	23220.0150
			2	Mordaza rápida vertical	23310.0051
			1	Mordaza rápida vertical	23310.0054
			1	Mordaza rápida vertical	23310.0057
			16	Cilindro de prolongación	23310.0140
			8	Cilindro de prolongación	23310.0141
			6	Cilindro de prolongación	23310.0142

Los surtidos indicados se comprenden como recomendación.
 Los elementos necesarios varían en función de la pieza.
 Los surtidos se pueden modificar en caso de necesidad.