


Vasteet • Sisäkierteellä

1586.081



Tuotekuvaus

Materiaali


Vaihtopäät (iskupäät)

- Kovametalli


Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu


Piirustus






kuva 1



kuva 2



kuva 3



Tilaustiedot

Ulkomitat													Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃	b ₁ -0,05	b ₂ -0,05	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	
[mm]													[g]
Karhennettu ja kierteellä – Kuva 2													
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	1586.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."