

Jousipainimet • kuulalla ja kuusiokololla
22030.0003



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite -
Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso
lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat			AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		 max.		Til.nro
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Automaattiteräs, vakio jousivoima									
M3	1,5	8	1,5	0,4	3	4,5	250	0,2	22030.0003

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."