

Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla
22030.0108



Tuotekuvaus


Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

- Tappi**
- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu
- Runko**
- Automaattiteräs, mustattu
- Jousi**
- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite -
Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat			AV	Iskus	Jousivoima ¹⁾				Til.nro
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Automaattiteräs, vakio jousivoima									
M8	3,8	18	4	2	16	33	250	4,1	22030.0108

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."