

Jousipainimet • Kuulalla, kannalla ja avainuralla
22050.0935



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Huomioi pään määräämä ruuvaussyvyys.

Materiaali


- Runko**
- Automaattiteräs, mustattu
- Kuula**
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu
- Jousi**
- Ruostumaton teräs

Asennus

Huomaa l_3 , koot M 4 / M 5.

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



Kevyt jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite -
Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso
lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Piirustus



Koko M4+M5




Koko M6+M12

Tilaustiedot

Ulkomitat						Iskus	Jousivoima ¹⁾		 max.	 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]						[mm]	[N]		[°C]		
Automaattiteräs, vakio jousivoima											
M12	8	18	22	15	2	2,5	26	49	250	19	22050.0935

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."